

DECOR-100

AFZUIGVENTILATOREN VOOR TOILET-BADKAMER

SKU 650890



Extra platte helico_dale ventilatoren, met een debiet van 100 m³/h, met terugslagklep, getuigenlamp, motor 230v-50hz, IP 44, klasse ii, met thermische zekering, voor werking in een omgevingstemperatuur tot 40°C.



Anti-terugslagklep



Belet de retour van koude buitenlucht, bij stilstand van de ventilator.

■ Prestaties- types


	C	CZ	CR	CRZ	CRZ NIGHT	CH	CHZ VISUAL	CD	CDZ	12V C
Getuigenlamp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-terugslagklep	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regelbare timer			•	•	•	•	•	•	•	
Regelbare hygrostaat						•	•			
Bewegingsmelder								•	•	
Kogellagers		•		•	•		•		•	

* Gebruik met transformator CT-12/14R


■ Technische gegevens

Type	Toerental (tr/mn.)	Opgenomen vermogen (W)	Spanning (V) 50 Hz	Debiet vrije uitblaas (m ³ /h)	Geluids- druk (dB(A))	Gewicht (kg)	Isolatie/ Beschermings- klasse
DECOR-100	2500	13	230	95	40	0,44	□ IP44

■ Afmetingen (mm)



■ Curve



■ Toebehoren



DECOR-100

AFZUIGVENTILATOREN VOOR TOILET-BADKAMER

SKU 650890

DECOR-100 types met speciale functies

DECOR-100 12V



Model TBTS (laag-veiligheidsspanning), 12V, Klasse III, IP57. Speciaal ontworpen voor werking in de veiligheidszone, aangesloten op een 12V spanning.



DECOR-100 12V: kan werken aangesloten op een transformator CT-12/14. **Wanneer men een timerfunctie wil gebruiken, dient men de transfo ct 12/14r te gebruiken, de timer is dan vast ingesteld op 6 minuten.**

DECOR-100 CD
DECOR-100 CDZ




Uitgerust met een bewegingsmelder. Het toestel gaat automatisch werken, wanneer het een beweging kan detecteren tot een afstand van 4 m. Is eveneens uitgerust met een regelbare timer tussen 1 en 30 min, dit is de nalooptijd dat het toestel werkt na detectie van een beweging.



DECOR-100 CRZ
NIGHT



Uitgerust met een drukknop () die éénmaal ingedrukt, vooral gebruikt tijdens de nacht (8 uur) gaat de ventilator niet opstarten wanneer het gebruik in het lokaal korter is dan 50 seconden. Wanneer men het lokaal langer gebruikt gaat de ventilator in werking zonder nalooptijd. De drukknop () licht op. Wanneer men deze functie wil desactiveren, volstaat het om deze drukknop éénmaal in te drukken, en de ventilator gaat terug werken in zijn normale functie. Dit toestel is vooral aangewezen in plaatsen waar het minste geluid storend kan werken : hotels, klinieken...



DECOR-100 CHZ
VISUAL



Het percentage van de luchtvochtigheid kan worden ingesteld via een drukknop tussen 60,70, 80 en 90%. De ingestelde waarde is afleesbaar op het display van het toestel. Wanneer de luchtvochtigheid is ingesteld, zal het toestel in werking gaan vanaf het ogenblik dat de relatieve vochtigheid in het lokaal de ingestelde waarde overschrijft. Het toestel heeft ook een nalooptijd regelbaar tussen 1 en 30 min.

